



YANASE



加速するセラミック

クッションコーンセラミックキット

CUSHION CONE CERAMIC KIT



LOCK

最新型
ロックシステム搭載
グラインダー

×

高速研削の
クッションコーン
セラミック



品番	キット内容	価格
S-SET5	本体 AGSS-ST2 クッションコーンセラミック用ホルダー 1本 クッションコーンセラミック (#60,#80) 各 15個	¥23,000 (税別)

YANASE CERAMIC SERIES

■ ダイグラインダー

品番	仕様		標準付属品	価格
AGSS-ST2	回転数	25,000min ⁻¹	重量 500g	¥11,000 Ⓚ
	コレット	φ6mm	使用圧力 0.44~0.58MPa	
	全長	179mm	エアー消費量 0.057 m ³ /min	
	外径	43mm	排気方向 後方	



■ 先端パーツ各種

※総合カタログP128 参照ください

抜群の研削力!



クッション
コーン
セラミック

専用スポンジにより
最高の弾性!



クッションコーン
セラミック用
ホルダー



クッションホルダー
ジルコニア・
アルミナ用

溶接ビード取りも
ラクラク!



クッション
コーン
ジルコニア

バリ取りに最適!
粒度も豊富!



クッション
コーン
アルミナ

商品名	サイズ	タイプ	品番・粒度							入数	価格		
			#60			#80							
クッションコーンセラミック			CS37S4			CS37S5				5	¥470		
クッションコーンセラミック用ホルダー	19×37×66×6		CSH37S									1	¥2,000
クッションホルダー (ジルコニア・アルミナ用)	7×12×30×6		CSH12									1	¥1,720
	14×20×50×6		CSH20									1	¥1,800
クッションコーン ジルコニア		CSH12用 CSH20用	#60			#80				5	¥180		
			CS12Z4			CS20Z5				5	¥170		
クッションコーン アルミナ		CSH12用 CSH20用	#100	#120	#150	#180	#240	#320	#400				
			CS12A6	-	CS12A8	-	CS12A10	-	CS12A12	5	¥170		
			CS20A6	CS20A7	CS20A8	CS20A9	CS20A10	CS20A11	CS20A12	5	¥160		



「COCOAR2 (ココアル2)」を使って、スマートフォンで **YANASE** 動画を見よう!!

専用アプリをインストール後、紙面にある「AR マーク」のついた写真にスマートフォンをかざすと、動画が流れます。誌面では伝えきれない情報をお届けします!!

「COCOAR2」で
動画を見る方法

① まずはアプリをダウンロードしよう

iPhone/iPad は「AppStore」、Andoroid 端末は「Google Play」から「cocoar2」と検索。パンダマークのアプリをダウンロードしてください。
※アプリのダウンロードは無料です。
※右記の QR コードからもダウンロード OK

② COCOAR2 アプリを起動した後、AR マークの付いた写真にカメラをかざそう。

ダウンロードした COCOAR2 アプリを立ち上げた後、紙面にある「AR マーク」の付いた写真をスマートフォンのカメラで表示。スマートフォン上に動画が映し出されます。



ARマーク

このマークが目印



QRコードからもアプリをダウンロードできます。

ケンマのヤナセ
柳瀬株式会社

本社・工場 〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川1385
TEL(0795) 77-2151 FAX (0795) 77-2535

第二工場 〒669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川3161-2 TEL(0795) 77-2969 FAX (0795) 77-3636
東京営業所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-20-10 第二美須ビル702号室 TEL(03) 5703-5797 FAX (03) 5703-5798
名古屋営業所 〒456-0058 愛知県名古屋市中区四番2丁目2番28号1F TEL(052) 655-1337 FAX (052) 655-1338
大阪営業所 〒577-0045 東大阪市西堤本通東2丁目7番4号 TEL(06) 6789-3094 FAX (06) 6789-3095
広島出張所 〒739-0021 広島県東広島市西条町助美1525-1サンフラワー102 TEL(082) 421-2225 FAX (082) 421-2226
九州営業所 〒811-2123 福岡県粕屋郡宇美町光正寺1丁目1-37 TEL(092) 934-3385 FAX (092) 934-3386

研磨技術相談室 兵庫県丹波市山南町谷川1385 TEL(0795) 77-3737 FAX (0795) 77-3535
E-mail : info@yanase-saving.com http://www.yanase-saving.com/



ISO 9001:2008 認証取得
(本社・第二工場)

お問い合わせは